

Garant**Suport rotativ de prindere GARANT Master eco, stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/08mm****Date comandă**

Numărul de comandă	251915 20/08
GTIN	4067263122357
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Portplăcuță	259033 6
Serie	Master Eco
Lungime cap L ₁	35 mm
șurub pentru portplăcuță	259027 9
Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	8 mm
Gheară, șurub, arc	259036 26
Plăcuță amovibilă compatibilă	WN.. 0804..
Cod ISO Suport	DWLNLR/L 2020K08
Lățimea funcțională L ₄	25 mm

Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire