

Garant**GARANT Master Eco cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261136 20/16 |
| GTIN | 4067263122616 |
| Clasa articolului | 21U |

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

| | |
|--|-----------------|
| șurub pentru portplăcuță | 269013 7 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269023 3 |
| Lungime cap L ₁ | 40 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | VC.. 1604.. |
| Mărime coadă | 20 mm |
| Serie | Master Eco |
| Lățimea funcțională L ₄ | 25 mm |
| Mărimea plăcuței | 16 mm |
| Portplăcuță | 259033 5 |
| Cod ISO Suport | SVJCR/L 2020H16 |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Lungimea totală L | 100 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | da |
| Unghi de reglare κ | 93 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Tip produs | Cap de strunjire |