

Garant**GARANT Master Eco cuțit de strunjire scurt, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261136 20/11
GTIN	4067263122609
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

Descriere tehnică

Serie	Master Eco
Lungimea totală L	95 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 1
Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	SVJCR/L 2020X11
Lungime cap L ₁	35 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Standard	Normă de fabricație

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire