

**Garant****Suport rotativ de prindere GARANT Master eco, stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260293 25/11
GTIN	4067263122524
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire în combinație cu suporturile GARANT Master eco cod 319006 – 311936 sau cod 317900 și cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 și 269208.

**Descriere tehnică**

Serie	Master Eco
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	30 mm
Lungimea totală L	150 mm
Cod ISO Suport	SDJCR/L 2525M11
șurub pentru portplăcuță	269013 7
Mărime coadă	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269023 3
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..

Portplăcuță	269007 1
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire