

**Furtun cu inserție textilă PU, albastru, Lungime 25 m, Ø interior al furtunului (deschidere nominală): 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	080221 13
GTIN	7391390300461
Clasa articolului	08A

Descriere**Execuție:**

Furtun din PU foarte ușor, flexibil și rezistent la abraziune. Rezistență deosebită față de ulei, solvenți și soluții care nu au ca solvent apa. Presiune de lucru 16 bari.

Furtun cu ranforsare din fibre de poliester. Interval de temperatură de la -15 °C până la 60 °C.

Descriere tehnică

Ø exterior al furtunului	18 mm
Material	Furtun PU cu inserție textilă
Lungimea furtunului	25 m
Ø interior al furtunului (deschidere nominală)	13 mm
Culoarea	albastru
Presiune maximă de lucru	16 bar
Caracteristici nume produs	Lungime 25 m
Tip produs	Furtun

