



Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/2mm



Date comandă

Numărul de comandă	221905 32/2
GTIN	4059782504790
Clasa articolului	28R

Descriere

Descriere:

Geometria unică a plăcuțelor amovibile, precum și unghiul de așezare al acestora în corpul frezei reduce semnificativ forțele radiale și le dirijează pe direcția axială. Plăcuțe amovibile foarte groase cu 4 tășuri pentru cele mai grele aplicații și o durabilitate ridicată. Freza prezintă avantaje deosebite la prelucrarea frontală și la prelucrarea spațiilor înguste și adânci, fiind totodată recomandată pentru operații de frezare prin pătrundere și finisare împreună cu plăcuță Wiper rectificată.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	32 mm
Lungimea totală L_{ges}	43 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	12
Plăcuță amovibilă compatibilă	XD.. 1205
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø D_3	11 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	2,5 mm
Filet de prindere M	M16
Număr de dinți Z	2

Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	10,3 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	43 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,67 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurub de strângere	229908
--------------------	--------