

**Garant****Corp bază unealtă universală de debavurare, pentru d Ø al găurii: 15,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	156770 15,5
GTIN	4067263964957
Clasa articolului	15A

**Descriere****Execuție:**

Pentru **debavurarea în față și spate** a orificiilor **printr-o singură operație**. Cea mai simplă **manevrare** pe toate utilajele și **înlocuirea rapidă** a cuțitelor de debavurare. Scula de debavurare este formată **dintr-un corp de bază, un cuțit de debavurare și un șurub de fixare**.

**Aplicație:**

Adecvat pentru **mașini de găurit de masă, pe stativ, resp. cu coloană, mașini de frezat convenționale și centre CNC de prelucrare**. Aveți în vedere să existe rapoarte de prindere stabile. **Nu este adecvat pentru mașini manuale.**

**Notă:**

**Cuțitul nu este cuprins în pachetul livrat.** Vă rugăm să comandați separat cuțitul adecvat cod 156775. Șurubul de fixare este inclus în setul de livrare. Șurub de fixare de schimb disponibil la cod 156780.

**Descriere tehnică**

Pentru Ø găurii	15,5 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	12 mm
Lungimea totală L	125 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	80 mm
Dimensiune recomandată a lamei	5
Avans f pentru oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/rot
Valoare programată e	12 mm
Răcire interioară	nu

Inel colorat

fără