

**Garant****Portsculă cu prindere pe con SK Forma AD cu canal de răcire, BT 30 A = 100, Ø de prindere D1: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302591 12
GTIN	4067263983941
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Cu orificii ale canalului de răcire cu închidere.**

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308802, AB chei de strângere pentru șuruburi de tragere cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12
Ø exterior D	42 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	12 mm
Suport	BT 30 A = 100
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK