

Garant**Mandrină cu bucă elastică ER Forma AD, BT 30 A = 100, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 32****Date comandă**

Numărul de comandă	302752 32
GTIN	4067263002567
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificat.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G2,5 / 25000 min⁻¹.**
- **Piuliță de strângere echilibrată cu precizie (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Proprietățile optime antiuzură resp. transmiterea momentului de rotație sunt asigurate de piulița de strângere de precizie, cu acoperire în strat.**

Aplicație:

Pentru fixarea uneltelor cu coadă cilindrică în bucele elastice conform **DIN 6499-forma A și forma B.**

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER.

Accesorii opționale:

Bucă elastică ER Cod 30881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680– 309745 resp. Cod 613300.

Șuruburi de tragere (AB) cod 308760 – 308802, AB chei de strângere pentru șuruburi de tragere cod 308820 – 308835.

Notă:

Piulița de strângere adecvată cod 309580, resp. 309610.

Descriere tehnică

Ø exterior D	50 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Pentru bucușe elastice tip ER	32
Piuliță de strângere ER de schimb	32
Cheie de strângere ER	32
Gama de prindere	2 - 20 mm
Suport	BT 30 A = 100
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică