

Garant**Portsculă cu prindere pe con SK, HSK-A 63 A = 100, Ø D1 de prindere: 16mm**

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 304309 16 |
| GTIN | 4067263014522 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere

Execuție:

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
 - **Suprafețele de funcționare HSK sunt prelucrate.**
- GARANT:** toate cozile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 și 50, Forma A și E se livrează direct de la producător.

Descriere tehnică

| | |
|---|------------------|
| Ø exterior D | 48 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 100 mm |
| Șurub de strângere de schimb Cod 309900 | 16 |
| Ø de prindere D ₁ | 16 mm |
| Suport | HSK-A 63 A = 100 |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Normă pentru suport | DIN 69882-4 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm | 309900 16 |
|--|-----------|