

Garant**Portsculă cu prindere pe con SK, HSK-A 63 A = 100, Ø D1 de prindere: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	304309 18
GTIN	4067263014539
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
 - **Suprafețele de funcționare HSK sunt prelucrate.**
- GARANT:** toate cozile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880. Cheie tubulară Cod 309890.

Notă:

HSK 40 și 50, Forma A și E se livrează direct de la producător.

Descriere tehnică

Ø exterior D	50 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Ø de prindere D ₁	18 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Suport	HSK-A 63 A = 100
Normă pentru suport	ISO 12164-1

Normă pentru suport	DIN 69882-4
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm	309900 16
--	-----------