

Garant
Portsculă cu strângere rapidă – fretare cu orificiu al canalului de răcire, PSC 40 scurt, Ø de prindere D1: 12mm

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 308560 12 |
| GTIN | 4067263014690 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere
Execuție:

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Cu orificii ale canalului de răcire și dop filetat cu care se poate închide.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii h6.

Accesorii opționale:

Extensie portsculă Cod 302410 – 302417. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450. Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 și set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Orificiu pentru canalul de răcire | Cu posibilitate de închidere |
| Ø exterior D | 32 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 12 mm |
| Lungime activă dimensiune A | 75 mm |
| Suport | PSC 40 scurt |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Normă pentru suport | ISO 26623-1 |
| Răcire interioară | da |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Strategie de așchiere | HPC |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă – fretare |