

Garant**Portsculă cu strângere rapidă – fretare cu orificiu al canalului de răcire, PSC 50 scurt, Ø de prindere D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308562 16
GTIN	4067263014799
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Cu orificii ale canalului de răcire și dop filetat cu care se poate închide.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii h6.

Accesorii opționale:

Extensie portsculă Cod 302410 – 302417. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354450. Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 și set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Ø exterior D	34 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Ø D ₂	27 mm
Suport	PSC 50 scurt

Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare