

**Magnet tip oală „Hold fast”, AlNiCo, Ø: 70mm****Date comandă**

Numărul de comandă	085968 70
GTIN	2050000965340
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

Pentru ridicarea magnetului de pe piesă se folosește tija de apăsare. Cu 2 găuri filetate M8 pentru fixarea suporturilor.

Descriere tehnică

Forță de fixare nominală	880 N
Greutate	2 kg
Ø	70 mm
Înălțimea corpului de magnet	64,5 mm
Filet de fixare în capul magnetic	M8 mm
Număr de fileturi de fixare	2
Materialul miezului magnetic	AlNiCo
Tip produs	Magnet în formă de oală

