

**X.LT..ER-D41, X400, Dimensiune plăcuță amovibilă: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	221925 16
GTIN	4059782506107
Clasa articolului	28F

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile foarte groase cu tăiș Wiper rectificat.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descriere tehnică**

Dimensiune plăcuță amovibilă	16
Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XELW160512-SR-DD
Rază de programare la $a_{p \max}$	4,18 mm
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	X400
Materialul sculei	Carbura
Avans $f_z$ per dinte	0,2 - 1,8 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	P
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		