



## Portsculă forma B3 radială pe dreapta, scurtă, Ø cozii d1: 40mm



### Date comandă

Numărul de comandă	319027 40
GTIN	4067263201199
Clasa articolului	32V

### Descriere

#### Execuție:

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

#### Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

#### Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

### Descriere tehnică

$l_1$	22 mm
Ø cozii d <sub>1</sub>	40 mm
$h_6$	48 mm
$h_2$	25 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
$b_1$	85 mm
$h_1$	25 mm

$l_2$	44 mm
$h_5$	32,5 mm
$b_2$	42,5 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI