

**Portsculă forma B5 radială pe dreapta, lungă, Ø cozii d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	319047 40
GTIN	4067263201298
Clasa articolului	32V

Descriere**Execuție:**

- Cementat HRC 58 ±2.
- Toate suprafețele funcționale sunt rectificat.
- Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicație:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descriere tehnică

h_1	25 mm
h_2	25 mm
h_5	32,5 mm
Cod de culoare fixare VDI	VDI 40
b_1	118 mm
l_2	44 mm
l_1	22 mm

Ø cozii d ₁	40 mm
b ₂	75,5 mm
Forma	B
Tip produs	Portscule tipVDI