



## Știft declanșator plan, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M16



### Date comandă

Numărul de comandă	370060 M16
GTIN	4059245309481
Clasa articolului	37K

### Descriere

#### Execuție:

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Resetarea automată în poziția inițială.

Cu filet exterior.

#### Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

#### Notă:

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

### Descriere tehnică

Capacitate maximă de încărcare (statică)	90 kN
Filet M	M16
Ø exterior D	22 mm
Înălțime H <sub>2</sub>	24 mm

h <sub>1</sub>	40 mm
Tip produs	Știft declanșator