

**Știft declanșator striat, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M16****Date comandă**

Numărul de comandă	370061 M16
GTIN	4059245309535
Clasa articolului	37K

**Descriere****Execuție:**

- Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat.
- Sferă asigurată împotriva răsucirii.

Resetarea automată în poziția inițială.

Cu filet exterior.

**Aplicație:**

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

**Notă:**

Se pot combina cu menghinele rabatabile Cod 370085 – 370086 sau cârligele de tensionare Cod 370073 și 370074.

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	22 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	90 kN
Filet M	M16
h <sub>1</sub>	40 mm

Înălțime H <sub>2</sub>	24 mm
Tip produs	Știft declanșator