

**Știft declanșator striat, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M5****Date comandă**

Numărul de comandă	370069 M5
GTIN	4059245001033
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat. Sferă asigurată împotriva răsucirii. Resetarea automată în poziția inițială. Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Poate fi combinat cu cârligele de tensionare nr. 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Filet M	M5
Ø exterior D ₁	15 mm
Ø exterior D	18 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	30 kN
Ø D ₃	7 mm
Înălțime H	14 mm

Tip produs

Știft declanșator