

**Știft declanșator striat, filet exterior, rabatare înapoi, Filet M: M6****Date comandă**

Numărul de comandă	370069 M6
GTIN	4059245001040
Clasa articolului	37K

Descriere

Execuție:

Corp din oțel de îmbunătățire fosfatat. Sferă asigurată împotriva răsucirii. Resetarea automată în poziția inițială. Cu filet exterior.

Aplicație:

Servește ca opritor, piesă de sprijin și element de presare în construcția dispozitivului.

Notă:

Poate fi combinat cu cârligele de tensionare nr. 370073 și 370074.

Descriere tehnică

Filet M	M6
Ø exterior D ₁	18 mm
Ø exterior D	22 mm
Capacitate maximă de încărcare (statică)	50 kN
Înălțime H	16,5 mm
Ø D ₃	8 mm

Tip produs

Știft declanșator