

**X.LT...ER-D411, X500, Dimensiune plăcuță amovibilă: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	221930 12
GTIN	4059782506374
Clasa articolului	28F

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile foarte groase cu tăiș Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Dimensiune plăcuță amovibilă	12
Tip	INOX; Ti
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLT120512-ER-D411
Rază de programare la $a_{p \max}$	2,73 mm
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	X500
Materialul sculei	Carbura
Avans f_z per dinte	0,3 - 1,4 mm

Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		