

**Freză frontală la 47,5° MFPN45, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 160/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	222800 160/8
GTIN	4960664602391
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Cap de frezat frontal ultraperformant cu plăcuțe amovibile bilaterale pentagonale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuare a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată.

Descriere tehnică

Ø orificiu prindere	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1205
Ø tăişului D _c	160 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229700
Șurub de strângere pentru portplăcuță	229702 (SW5; 6,0 Nm)
Portplăcuță	229750
Lungimea totală L _{ges}	63 mm

Ø exterior maxim D_{max}	173 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p max}$	6 mm
Număr de dinți Z	8
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	47,5 grad
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Portplăcuță	229750
Șurub de strângere	229702
Șurub de strângere	229700