

**Freză frontală la 47,5° MFPN45, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 80/5mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 222800 80/5 |
| GTIN | 4960664602360 |
| Clasa articolului | 250 |

Descriere**Execuție:**

Cap de frezat frontal ultraperformant cu plăcuțe amovibile bilaterale pentagonale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuare a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată.

Descriere tehnică

| | |
|--|----------------------|
| Portplăcuță | 229750 |
| Șurub pentru plăcuțe amovibile | 229700 |
| Ø tăişului D_c | 80 mm |
| Ø orificiu prindere | 27 mm |
| Șurub de strângere pentru portplăcuță | 229702 (SW5; 6,0 Nm) |
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$ | 6 mm |
| Lungimea totală L_{ges} | 50 mm |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | PN.. 1205 |
| Ø exterior maxim D_{max} | 93 mm |
| Număr de dinți Z | 5 |
| Tip de coadă | cu alezaj |
| Unghi de reglare κ | 47,5 grad |
| Răcire interioară | nu |
| Strategie de aşchiere | HPC |
| Tip produs | Freză frontală |

Accesorii

| | |
|--------------------|--------|
| Portplăcuță | 229750 |
| Șurub de strângere | 229700 |
| Șurub de strângere | 229702 |