

**Freză frontală la 47,5° MFPN45, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 100/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	222800 100/10
GTIN	4960664602513
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Cap de frezat frontal ultraperformant cu plăcuțe amovibile bilaterale pentagonale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuare a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229701
Ø tăişului D_c	100 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1205
Ø exterior maxim D_{\max}	113 mm
Ø orificiu prindere	32 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm

Număr de dinți Z	10
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	47,5 grad
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurub de strângere	229701
--------------------	--------