

**Freză frontală la 47,5° MFPN45, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 250/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	222800 250/16
GTIN	4960664602483
Clasa articolului	250

**Descriere****Execuție:**

Cap de frezat frontal ultraperformant cu plăcuțe amovibile bilaterale pentagonale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuare a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată.

**Descriere tehnică**

Ø orificiu prindere	60 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	63 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	6 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229700
Ø exterior maxim $D_{max}$	263 mm
Ø tăișului $D_c$	250 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	PN.. 1205

Număr de dinți Z	16
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	47,5 grad
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Șurub de strângere	229700
--------------------	--------