


PNMU 1205 ANER-GM, PR1510, Tip: GG

Date comandă

Numărul de comandă	222814 GG
GTIN	4960664671144
Clasa articolului	25A

Descriere
Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Avans f_z per dinte: 0,11 – 0,44 mm

Descriere tehnică

Tip	Fontă
Avans f_z per dinte	0,11 – 0,44 mm
Numărul de schimbări / tășuri	10
Cod ISO Plăcuță amovibilă	PNMU 1205 ANER-GM
Categorie	PR1510
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		