

Garant**XDLT 120408 TN, HB7535, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	212987 INOX
GTIN	4045197362353
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$ **Descriere tehnică**

Tip	INOX
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XDLT 120408 TN
Rază de programare la $a_{p \max}$	2,6 mm
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	HB7535
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p \max}$	1,8 mm
Avans f_z per dinte	1,07 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	45 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	indicat în anumite condiții		