

**Freză frontală la 75° MSRS, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 125/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	224000 125/6
GTIN	4960664533015
Clasa articolului	25P

**Descriere****Execuție:**

Cap de frezat cu pas de divizare normal și redus.

**Aplicație:**

Adâncimi de tăiere de până la 12 mm și avansuri mari pentru degroșare foarte eficientă. Datorită creșterii inovatoare a plăcuțelor amovibile, presiunea de tăiere și tendința de vibrație suferă o diminuare semnificativă. Astfel se poate mări semnificativ lățimea de prelucrare și se reduce volumul de material îndepărtat.

**Descriere tehnică**

Cutie	229765
Ø orificiu prindere	40 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229703 (T25; 7,5 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	12 mm
Șurub pentru cutie	229704
Plăcuță amovibilă compatibilă	SP.. 1806
Lungimea totală $L_{ges}$	60 mm
Ø tăișului $D_c$	125 mm

Ø exterior maxim $D_{max}$	132 mm
Număr de dinți Z	6
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare $\kappa$	75 grad
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză frontală

## Accesorii

Şurub de strângere	229704
Cartuş	229765
Şurub de strângere	229703