

**Freză frontală la 75° MSRS, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 200/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	224000 200/12
GTIN	4960664533107
Clasa articolului	25P

Descriere**Execuție:**

Cap de frezat cu pas de divizare normal și redus.

Aplicație:

Adâncimi de tăiere de până la 12 mm și avansuri mari pentru degroșare foarte eficientă. Datorită creșterii inovatoare a plăcuțelor amovibile, presiunea de tăiere și tendința de vibrare suferă o diminuare semnificativă. Astfel se poate mări semnificativ lățimea de prelucrare și se reduce volumul de material îndepărtat.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	SP.. 1806
Ø orificiu prindere	60 mm
Ø tăişului D_c	200 mm
Lungimea totală L_{ges}	60 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	12 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229703 (T25; 7,5 Nm)
Ø exterior maxim D_{max}	207 mm
Număr de dinți Z	12

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	75 grad
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză frontală

Accesorii

Șurub de strângere	229703
--------------------	--------