

**Garant****OFMT 050405 TR, HB7635, Tip: INOX**

## Date comandă

Numărul de comandă	213340 INOX
GTIN	4045197302649
Clasa articolului	21A

## Descriere

### Execuție:

Plăcuțe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie și ascuțite. Substraturile cu granulație fină le conferă tenacitate și rezistență mare la uzură.

## Descriere tehnică

Tip	INOX
Avans $f_z$ per dinte	0,14 mm
Rază la colț	0,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	8
Cod ISO Plăcuță amovibilă	OFMT 050405 TR
Categorie	HB7635
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	795 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	720 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	645 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	185 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	135 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	45 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	120 m/min	K
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		