

Garant**OFMT 050405, HB735, Tip: UNI**

Date comandă

Numărul de comandă	213345 UNI
GTIN	4045197454973
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Plăcuțe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie și ascuțite. Substraturile cu granulație fină le conferă tenacitate și rezistență mare la uzură.

Tip: UNI

Rază la colț: 0,5 mm

Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază la colț	0,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	8
Cod ISO Plăcuță amovibilă	OFMT 050405
Categorie	HB735
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	170 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	210 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	45 m/min	S
GG(G)	indicat în anumite condiții	140 m/min	K
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	indicat în anumite condiții		