

**Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 50/5Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	225200 50/5L
GTIN	4960664648238
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:****Rentabilă datorită celor 4 tăișuri.****Descriere tehnică**

Lungime activă L_1	40 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Ø cozii D_s , h6	32 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø tăișului D_c	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	10 mm
Lungimea totală L_{ges}	120 mm
Număr de dinți Z	5
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229713