

**Capete de frezat la 90° MEW, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 40/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	225210 40/4
GTIN	4960664648672
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:
Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.

Descriere tehnică

Dimensiune plăcuță amovibilă	15
Ø orificiu prindere	16 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	15 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Ø tăişului D_c	40 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)

Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229714
--------------------	--------