


**Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 25/2Lmm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	225200 25/2L
GTIN	4960664648245
Clasa articolului	250

**Descriere**
**Execuție:**
**Rentabilă datorită celor 4 tășuri.**
**Descriere tehnică**

Ø cozii D <sub>s</sub> h6	20 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	15
Lungime activă L <sub>1</sub>	29 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	120 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Ø tăișului D <sub>c</sub>	25 mm
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p max</sub>	15 mm
Număr de dinți Z	2
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere

229714