


**Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/2mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	225200 32/2
GTIN	4960664648276
Clasa articolului	250

**Descriere**
**Execuție:**
**Rentabilă datorită celor 4 tășuri.**
**Descriere tehnică**

Ø tășului $D_c$	32 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	15 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229714 (15IP; 3,5 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Dimensiune plăcuță amovibilă	15
Lungimea totală $L_{ges}$	130 mm
Ø cozii $D_s$ h6	32 mm
Lungime activă $L_1$	40 mm
Număr de dinți Z	2
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere

229714