

**KOMET® Lamator, Coadă Weldon, Tip: M5N****Date comandă**

Numărul de comandă	216660 M5N
GTIN	4047109191303
Clasa articolului	24D

Descriere**Aplicație:**

Pentru realizarea lamajelor pentru șuruburile cu cap cilindric conform DIN 74 Partea 2, începând de Ref. M8 cu răcire internă.

Descriere tehnică

Adâncime de teșire maximă l	10 mm
Ø minim d_{min}	5,3 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 6IP1 (1,0 Nm)
Pentru șuruburi DIN cu cap cilindric	M5
Ø cozii D_s h6	16 mm
Ø de teșire D_1 H13	10 mm
Plăcuță amovibilă Cod 216780 – 216910; Cod 216950	10-010 / 110
Număr de dinți Z	1
Plăcuță amovibilă compatibilă	WOEX
Număr plăcuțe amovibile	1
Lungimea totală L_{ges}	80 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare
6IP1

239652 6IP1