

Garant**OFMT 050405 TR, HB7525, Tip: ST900**

Date comandă

Numărul de comandă	213321 ST900
GTIN	4045197553836
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Plăcuțe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie și ascuțite. Substraturile cu granulație fină le conferă tenacitate și rezistență mare la uzură.

Tip: ST900

Rază la colț: 0,5 mm

Avans f_z per dinte: 0,17 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,17 mm
Tip	ST900
Rază la colț	0,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	8
Cod ISO Plăcuță amovibilă	OFMT 050405 TR
Categorie	HB7525
Materialul sculei	Carbura

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	350 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	220 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	140 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	160 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		