

Garant**OFEW 050405 TR, HB7520, Tip: ST1400**

Date comandă

Numărul de comandă	213324 ST1400
--------------------	---------------

GTIN	4045197454959
------	---------------

Clasa articolului	21A
-------------------	-----

Descriere

Execuție:

Plăcuțe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie și ascuțite. Substraturile cu granulație fină le conferă tenacitate și rezistență mare la uzură.

Tip: ST1400

Rază la colț: 0,5 mm

Avans f_z per dinte: 0,14 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
-----	--------

Avans f_z per dinte	0,14 mm
-----------------------	---------

Rază la colț	0,5 mm
--------------	--------

Numărul de schimbări / tășuri	8
-------------------------------	---

Cod ISO Plăcuță amovibilă	OFEW 050405 TR
---------------------------	----------------

Categorie	HB7520
-----------	--------

Materialul sculei	Carbura
-------------------	---------

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	275 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	190 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	140 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		