


Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 25/3Lmm

Date comandă

Numărul de comandă	225200 25/3L
GTIN	4960664648139
Clasa articolului	250

Descriere
Execuție:
Rentabilă datorită celor 4 tăișuri.
Descriere tehnică

Ø cozii D _s h6	20 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Adâncime maximă de aşchiere a _{p max}	10 mm
Lungime activă L ₁	29 mm
Lungimea totală L _{ges}	120 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Ø tăişului D _c	25 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Număr de dinți Z	3
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229713