

**KOMET® Lamator, Coadă Weldon, Tip: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	216660 M8
GTIN	4047109013117
Clasa articolului	24D

Descriere**Aplicație:**

Pentru realizarea lamajelor pentru șuruburile cu cap cilindric conform DIN 74 Partea 2, începând de Ref. M8 cu răcire internă.

Descriere tehnică

Ø minim d_{\min}	8,4 mm
Adâncime de teșire maximă l	14 mm
Ø cozii D_s h6	16 mm
Plăcuță amovibilă Cod 216780 – 216910; Cod 216950	24-010 / 110
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239652 8IP2 (1,3 Nm)
Pentru șuruburi DIN cu cap cilindric	M8
Ø de teșire D_1 H13	15 mm
Număr de dinți Z	1
Plăcuță amovibilă compatibilă	WOEX
Număr plăcuțe amovibile	1
Lungimea totală L_{ges}	80 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	da
Tip produs	Teșitoare

Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus®10 buc. Acționare
8IP2

239652 8IP2