

Garant**OFEW 050405 TN, HB7515, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	213325 ST1400
GTIN	4045197553843
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile extrem de stabile conform normelor ISO, sinterizate cu mare precizie și ascuțite. Substraturile cu granulație fină le conferă tenacitate și rezistență mare la uzură.

Tip: ST1400

Rază la colț: 0,5 mm

Avans f_z per dinte: 0,14 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,14 mm
Tip	ST1400
Rază la colț	0,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	8
Cod ISO Plăcuță amovibilă	OFEW 050405 TN
Categorie	HB7515
Materialul sculei	Carbura

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	390 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	275 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	245 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	280 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	180 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	180 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		