



## Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 28/3Lmm



### Date comandă

Numărul de comandă	225200 28/3L
GTIN	4960664648177
Clasa articolului	250

### Descriere

**Execuție:**  
**Rentabilă datorită celor 4 tășuri.**

### Descriere tehnică

Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Lungime activă $L_1$	29 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Lungimea totală $L_{ges}$	120 mm
Ø tăişului $D_c$	28 mm
Ø cozii $D_s$ , h6	25 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Număr de dinți Z	3
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da

Tip produs

Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere

229713