


**LOMU...04ER-GM, PR1525, Dimensiune plăcuță amovibilă: 10**

**Date comandă**

Numărul de comandă	225220 10
GTIN	4960664674794
Clasa articolului	25A

**Descriere**
**Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu 4 tășuri – model dublu. Datorită unghiului de aşchiere axial mare de maxim 10°, forța de aşchiere este redusă considerabil.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e=0,3 \times D$ .

Avans  $f_z$  per dinte: 0,06 - 0,25 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: LOMU...04ER-GM

Tip: ST1400

Rază la colț: 0,4 mm

**Descriere tehnică**

Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	LOMU...04ER-GM
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	PR1525
Materialul sculei	Carbura

Avans $f_z$ per dinte	0,06 - 0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare