


WNMU 080608 EN-GH, PR1525, Tip: ST1400

Date comandă

Numărul de comandă	225621 ST1400
GTIN	4960664648962
Clasa articolului	25A

Descriere
Execuție:

Plăcuțe amovibile cu strat de acoperire MEGACOAT cu **6 tăişuri** – model dublu. Datorită unghiului de aşchiere axial mare de maxim 13°, forța de aşchiere este redusă considerabil.

Aplicație:

Geometria GH este prima alegere pentru degroșări.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Avans f_z per dinte: 0,2 – 0,4 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: WNMU 080608 EN-GH

Rază la colț: 0,8 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMU 080608 EN-GH
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	6

Categorie	PR1525
Materialul sculei	Carbura
Avans f_z per dinte	0,2 – 0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare