



## Capete de frezat la 90° MFWN, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 160/10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	225615 160/10
GTIN	4960664647712
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Execuție:

Scule cu plăcuțe amovibile bilaterale. Combinație formată din unghiul de așezare, execuția canalelor de așchii, precum și geometria și unghiul de tăiere al plăcuțelor amovibile pentru asigurarea unei rate de așchiere, a unei evacuări a așchiilor și a unei durabilități deosebite, a unei forțe de așchiere reduse precum și pentru o rentabilitate ridicată. Fără răcire interioară.

### Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229700 (T15; 4,2 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	8 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	63 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	WNMU 0806..
Ø orificiu prindere	40 mm
Ø tăișului $D_c$	160 mm
Număr de dinți Z	10

Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere	229700
--------------------	--------