



Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 20/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	225200 20/3
GTIN	4960664648108
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Rentabilă datorită celor 4 tăişuri.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Lungime activă L_1	30 mm
Ø tăişului D_c	20 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Lungimea totală L_{ges}	110 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	10 mm
Număr de dinți Z	3
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da

Tip produs

Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229713