



Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	225200 32/4
GTIN	4960664648214
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:
Rentabilă datorită celor 4 tăișuri.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	10 mm
Lungimea totală L_{ges}	130 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Ø tăișului D_c	32 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Lungime activă L_1	40 mm
Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da

Tip produs

Freză

Accesorii

Șurub de strângere

229713