



Capete de frezat la 90° MEW, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 40/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	225210 40/5
GTIN	4960664648641
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:
Rentabilă datorită celor 4 tășuri.

Descriere tehnică

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Ø tăişului D_c	40 mm
Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p,max}$	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Ø orificiu prindere	16 mm
Număr de dinți Z	5
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)

Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere	229713
--------------------	--------