


**Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/4Lmm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	225200 32/4L
GTIN	4960664648191
Clasa articolului	250

**Descriere**
**Execuție:**
**Rentabilă datorită celor 4 tășuri.**
**Descriere tehnică**

Dimensiune plăcuță amovibilă	10
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	10 mm
Ø cozii $D_s$ h6	25 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	130 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Ø tăișului $D_c$	32 mm
Lungime activă $L_1$	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LOMU..
Număr de dinți Z	4
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Răcire interioară	da

Tip produs

Freză

---

**Accesorii**

Șurub de strângere

229713